

CHARIOTS ACIER INOX



100 à 400 KG

En INOX 304L alimentaire

Particulièrement adaptés aux milieux de l'agroalimentaire ou de l'industrie chimique, ces chariots répondent aux critères les plus stricts.

- Idéals dans certains environnements demandant une résistance à la corrosion.
- Entretien facile pour une hygiène garantie.
- Roues montées sur chape inox avec visserie inox, corps de roues compatibles avec un entretien fréquent.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.
- Chariots livrés PRÊTS A L'EMPLOI.



800 009 760



800 006 724



800 000 724

Référence	CU kg	Hauteur de poussée	Dimensions plateau	Dimensions hors tout (LxPxH) mm	Ø roues mm	Bandage	Poids kg
800 009 760	100	900	1000 x 518	1100 x 518 x 900	100	Caoutchouc	15,5
800 006 724	200	920		1100 x 518 x 920	125	Gris non tachant	16,5
800 000 087	400	930		1100 x 518 x 930	160	Nylon	17

OPTION



802 000 011
Option plateau alu antidérapant
pour référence 800 000 087