




Bevestigingszadel zelfklevend

Deze bevestigingszadels verdienen de voorkeur op moeilijk toegankelijke plaatsen, omdat het te bundelen object direct door een beugel op het zadel wordt geklemd.


Hoofdkenmerken

- 1-delige zelfklevende bevestigingsclip voor snelle en eenvoudige montage
- clip om bekabeling, leidingwerk of slangen te geleiden zonder gebruik van bundelbanden
- verschillende uitvoeringen voor diverse bundeldiameters



RA-serie - eenvoudig te hanteren, snel te monteren.

• RA-serie met ronde beugel




RA3-18

Uitgebreide informatie omtrent lijmen vindt u op pagina 73.

TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Max. Ø	Lijm laag	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
RA3	13,0	5,0	13,0	5,0	3,0	syntetisch rubber	PA66	naturel (NA)	151-13018
RA6	19,0	5,0	19,0	9,0	6,0	syntetisch rubber	PA66	naturel (NA)	151-13019
RA9	19,0	7,5	19,0	12,5	9,0	syntetisch rubber	PA66	naturel (NA)	151-13020
RA13	25,0	10,0	25,0	16,5	13,0	syntetisch rubber	PA66	naturel (NA)	151-13021
RA18	28,5	10,0	28,5	23,0	18,0	syntetisch rubber	PA66	naturel (NA)	151-13119

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

• RB-serie met vlakke beugel



RB5-14

Materiaalspecificatie zie pagina 22.

TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Max. Ø	Materiaal	Kleur	Lijm laag	Artikelnr.
RB5	19,0	9,7	19,0	6,0	5,0	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	151-14059
	19,0	9,7	19,0	6,0	5,0	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	151-14000
RB8	25,0	12,7	25,0	11,5	8,0	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	151-13606
	25,0	12,7	25,0	11,5	8,0	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	151-13601

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.