



**LFR5201-10-2Z**

Galet de roulement

Galet de roulement

Information technique

**Votre alternative produit actuelle**

Size code	5201	
Seal	2Z	Gap seal on both sides

dimensions principale & données de performance

d	12 mm	
D _{max}	35 mm	
B	15,9 mm	
≈m	0,06 kg	Poids

Cotes de montage

A _T	20,63 mm	
C	15,9 mm	
D _a	32,25 mm	Diameter of rolling
ds	10 mm	
r _{min}	0,6 mm	

Dimensions principales

C _{r w}	8.400 N	Effective dynamic load rating as track roller (radial)
C _{0r w}	5.000 N	Effective static load rating as track roller (radial)
C _{ur w}	250 N	Limit of fatigue load
F _{r per}	4.750 N	Permissible dynamic limit load
F _{0r per}	10.000 N	Permissible static limit load



information additionnelle

LFE/LFZ

siehe Katalog: LF1

Possible roller-pin combination