

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - 适配器插件



1424341
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424341>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

适配器插件，类型: D25



产品描述

HC-A10、HC-A16、HC-D15、HC-D25安装适配器

商业数据

订货号	1424341
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHZ
产品关键代码	AF7AHZ
目录页面	页码684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370781
单件重量 (含包装)	17.175 g
单件重量 (不含包装)	17 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	用户必须确保做好防电击保护。用户必须验证PE连接的衔接度并符合要求。PE连接必须同型号进行。
----	--

产品属性

产品类型	适配器
应用	插芯适配器

材料规格

标识材料	钢，镀锌
------	------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - 适配器插件


1424341

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424341>



图纸

尺寸图



尺寸图

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn