

Cable DisplayPort 1.2 4K 60Hz de 2m - Cable DP UHD con Pestillos - con Certificación VESA - Cable para Monitor DisplayPort - Paquete de 10

ID del Producto: DISPL2M10PK



Facilite las configuraciones multimonitor con este paquete de 10 cables DisplayPort 1.2. Este cable facilita vídeo de gran ancho de banda y audio multicanal y es ideal para estaciones de trabajo 4K, docks y GPU de alto rendimiento. Conecte un monitor DisplayPort 4K 60Hz UHD a un ordenador host o a un concentrador MST.

Para un funcionamiento sin problemas entre dispositivos compatibles con DisplayPort, el cable DisplayPort 1.2 cuenta con la certificación VESA que garantiza la compatibilidad con DP 1.2 y con versiones anteriores de DP 1.1.

Este cable DisplayPort cuenta con una cubierta exterior flexible de TPE y puede enrutarse alrededor de esquinas y bordes de escritorio. Los robustos aliviadores de tensión permiten una colocación cómoda del cable, y los conectores DP chapados en oro con pestillo se sujetan con seguridad para evitar desconexiones accidentales.

El cable DisplayPort certificado admite las siguientes características DP 1.2:

- Resoluciones de hasta 4K 60Hz, utilizando una fuente y una pantalla DP compatibles.
- Soporta altas frecuencias de refresco, incluyendo 1080p 120Hz y 1440p 75Hz
- Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda (HDCP) para una conexión segura entre fuente y pantalla
- Transporte de flujos múltiples (MST) para conectar en cadena varios monitores
- 8 canales de audio digital sin comprimir.
- Compatible con DP 1.1

Este cable DP 1.2 está fabricado con un blindaje de mylar de aluminio trenzado para minimizar las interferencias electromagnéticas y conseguir una salida de audio/vídeo clara y uniforme y un rendimiento fiable a largo plazo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **PRÁCTICO PAQUETE DE 10:** Estos cables vienen en un práctico paquete de 10 para facilitar configuraciones más grandes y estaciones de trabajo multimonitor - Admite vídeo 4K 60Hz con HBR2, audio de 8 canales, transporte multistream (MST) y audio estéreo 3D
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 28AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre para mejorar la protección EMI - Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** El práctico paquete de 10 unidades es ideal para oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas e instalaciones profesionales de varias pantallas con GPU de alto rendimiento - Utilízelo con docking stations/monitores 4K UHD o 1080p
- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS con protectores flexibles y cubierta de TPE evitan que se dañen debido a la flexión - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Los conectores DP con pestillo evitan la desconexión accidental
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 2 metros - Paquete de 10 - Negro - DisplayPort v1.2 - 4K 60Hz HBR2/MST/GTC - DP con pestillo - 28AWG - D.E: 7,3mm - Cubierta de TPE - Cubierta del conector de ABS - Al-Mylar/ blindaje trenzado - Un solo SKU disponible (DISPL2M)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel

Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	21,6 Gbps
Especificaciones de Audio	DisplayPort - Audio de 7.1 Canales

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR de 10% a 85%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 4.7 oz [134.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 18.1 in [46.0 cm]

Ancho de la Caja 13.8 in [35.0 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [10.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.0 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 10 - Cable DisplayPort de 2m

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.