



Krympeslange 3:1 på rulle

- HIS-3

Universelt produkt til elektrisk isolation samt beskyttelse mod korrosion og mekanisk slid.

Egenskaber og fordele

- Tyndvægget og fleksibel krympeslange af polyolefin
- 5 størrelser dækker det samlede anvendelsesområde fra 1 mm op til 20 mm
- Leveret i æsker for nem håndtering og praktisk opbevaring



HIS-3 dækker et stort område med få størrelser.



For mere info!



Varmekrymp, 3:1 krympeforhold

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Ændring efter krymp	5% maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 150
Brændbarhed	UL224 VW-1 (undtagen klar)
Isolationsklasse	B (VDE 0530)
Godkendelse	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/ 5 klasse 1 og 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 2 (klar), UL224 125 °C 600V VW-1

RoHS ✓

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Blå (BU)	4031026218687	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Rød (RD)	4031026218663	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Sort (BK)	4031026218656	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Transparent (CL)	4031026218670	308-30153
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Blå (BU)	4031026218724	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026218731	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	Rød (RD)	4031026218700	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Sort (BK)	4031026218694	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Transparent (CL)	4031026218717	308-30303

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Krympeslange 3:1 på rulle

• HIS-3



Varmekrymp, 3:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Blå (BU)	4031026218779	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026218786	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	Rød (RD)	4031026218755	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Sort (BK)	4031026218748	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Transparent (CL)	4031026218762	308-30603
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Blå (BU)	4031026218823	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026218830	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	Rød (RD)	4031026218809	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Sort (BK)	4031026218793	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Transparent (CL)	4031026218816	308-30903
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Blå (BU)	4031026218885	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026218892	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	Rød (RD)	4031026218861	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Sort (BK)	4031026218854	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Transparent (CL)	4031026218878	308-31203
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Blå (BU)	4031026218939	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026218946	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	Rød (RD)	4031026218915	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Sort (BK)	4031026218908	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Transparent (CL)	4031026218922	308-31803
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Blå (BU)	4031026218984	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026218991	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	Rød (RD)	4031026218960	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Sort (BK)	4031026218953	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Transparent (CL)	4031026218977	308-32403

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.