

Fiche Technique

Ethylotest à usage unique

Référence : 0013120



- Cet éthylotest à usage unique est conçu pour mesurer le taux d'alcool dans l'air expiré et détecter rapidement si l'utilisateur dépasse le seuil légal de 0,25 mg/l (équivalent à 0,5 g/l de sang).
- Certifié NF "sans chrome" selon la norme NFX 20-702, il respecte également la directive européenne REACH pour la protection de la santé et de l'environnement.
- Son réactif blanc vire au rouge en présence d'alcool, offrant une lecture simple, objective et rapide (<1 minute) à température ambiante.
- La connexion du tube test au ballon est intuitive, sans sens imposé, éliminant tout risque d'erreur.
- Chaque éthylotest comprend un ballon avec embout buccal et valve, un tube réactif, ainsi qu'une notice imprimée et un flowpack traçable, garantissant un usage fiable et conforme aux normes françaises.
- Idéal pour les particuliers, entreprises et contrôles ponctuels de sécurité routière.

Attributs Techniques :

Dimensions (LxIxH) (mm)	140x60x10
Température de stockage	- 20° C à 70° C
Couleur	Blanc, bleu
Poids (kg)	0,014
Validité (mois)	24
Norme, directive respectées	NFX 20-702 et REACH