

Hoja de características del producto

Características

A9XPH357

Acti 9 - Peines de conexión - fácil de cortar - 3P
57 módulos 100A



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	3L
Número total de módulos de 18 mm	57

Complementario

Número de direcciones	19 salidas 3 P
Configuración de polos para 1 vía	1 tornillo : 3P
Paso de conexión	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vías	54 mm
Marcado	L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
Equipo suministrado	Terminal (pedido por separado) juego de 10
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A (40 °C)
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V CA de acuerdo con IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Top or bottom en terminales de tipo túnel Top or bottom en doble terminal
Pasos de 9 mm	114
Anchura	1000 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60

Acti 9 iID
Acti 9 iID-K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1336 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------