

Cavo DVI-D Dual Link 10 m - M/M

Product ID: DVIDDDMM10M



Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDDMM10M da 10 m presenta 2 connettori maschi DVI (da 25 pin) e offre una lunghezza di 10 m che lo rende ideale per collegamenti di maggiore lunghezza tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 10 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

Features

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

	Warranty	Lifetime
Hardware	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di ferriti	2
	Placcatura connettori	Nichel
	Standard del settore	DVI DDWG Standard
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i	Connettore A	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	10 m [32.8 ft]
	Lunghezza prodotto	10 m [32.8 ft]
	OD cavo	8.6 mm [0.3 in]
	Peso prodotto	920 g [32.5 oz]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	940 g [33.2 oz]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo per monitor DVI-D Dual Link video digitale (10m) - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.