

# RC-15P2010 - 压接插针



1623776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623776>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接插针，针式插头，车削，触点直径：1 mm，压接范围：0.08 mm<sup>2</sup> ... 0.22 mm<sup>2</sup>，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1244971



## 优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

## 商业数据

订货号	1623776
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABREAE
产品关键代码	ABREAE
目录页面	页码105 (C-2-2019)
GTIN	4055626190259
单件重量（含包装）	0.386 g
单件重量（不含包装）	0.333 g
原产地	DE

# RC-15P2010 - 压接插针



1623776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623776>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

### 连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
导线横截面	0.08 mm <sup>2</sup> ... 0.22 mm <sup>2</sup>

### 材料规格

触点表面	镀镍 (Ni), 带有金覆层 (Au)
接触件材料	CuZn

### 尺寸

机械特性	
接点直径	1 mm

### 机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	100

# RC-15P2010 - 压接插针




1623776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623776>

图纸

尺寸图



尺寸图

# RC-15P2010 - 压接插针



1623776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623776>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# RC-15P2010 - 压接插针

1623776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1623776>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	8d8bf49f-9ab3-45f5-900b-b84dae97e348

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)