

## Martello a colpo smorzato



Questi martelli a colpo smorzato sono una testa pressofusa rivestita e un manico in lega di alluminio con impugnatura in gomma resistente agli urti.

Standard	Peso appross.	Diametro faccia		Lunghezza nominale	Facce di ricambio	
					Codice RS	
Codice RS	g	pollici	mm	mm	Bianco duro (standard)	Marrone resistente
732-577	700	1,1/2	38	305	732-599	732-606
600-795	900	1,3/4	44	305	600-802	600-818
732-583	1150	2	50	330	732-628	732-634
382-2083	1850	2,1/2	63	370		

## Facce di sostituzione



### BIANCO

Nylon duro, durezza Shore D 61-65 La migliore faccia multiuso.  
Per lavori di assemblaggio leggeri e pesanti.

### MARRONE

Poliuretano resistente - Durezza Shore D 58-62 Robusto e resistente all'abrasione. Ideale per colpire superfici affilate, tra cui forme di taglio, gruppi di matrici in acciaio.

Diametro	BIANCO Nylon duro	MARRONE Resistente	Diametro
			
mm	Codice RS	Codice RS	pollici
38	732-599	732-606	1,1/2
44	600-802	600-818	1,3/4
50	732-628	732-634	2