


连接电缆

NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6

产品代号: 575418

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	4-40UNC
装配位置	任意
产品重量	777 g
电连接	插头插座 Sub-D 25针
工作电压范围 DC	<= 30 V
40°C时的可接受电流负载	2.6 A
电缆长度	5 m
电缆属性	用于静态应用
电缆的最小弯折半径	122 mm
电缆直径	10.2 mm
电缆直径公差	± 0,25 mm
电缆结构	25x0,34
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 80 °C
材料备注	符合 RoHS
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	经过加强的 PC
材料信息, 电气触片	青铜 镀金