

26 16 200


Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)



- Zeer belastbare, elastische precisiebekken
- Halfronde, lange bekken
- Getande grijpvlakken
- Met snijkanten voor middelharde draad \varnothing 3,2 mm en harde draad \varnothing 2,2 mm
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



| | |
|---|--|
| Artikel-nr. | 26 16 200 |
| EAN | 4003773022831 |
| Tang | verchromd |
| Benen | geïsoleerd met meercomponentengrepen, VDE-getest |
| Kop | |
| Type | 1 |
| Isolatiennorm | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) \varnothing mm | 3,2 |
| Snijcapaciteiten harde draad (diameter) \varnothing mm | 2,2 |
| T1 mm | 9,5 |
| W3 mm | 18,0 |
| W4 mm | 3,0 |
| T2 mm | 2,5 |
| L3 mm | 73,0 |
| Maat | 200 mm |
| Lengte mm | 200 |
| Gewicht netto g | 206 |



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

