



ARCANOL-MULTI3-25KG [🔗](#)

Graisse pour roulements

ARCANOL-MULTI3

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Grease category	MP	Multi-purpose greases
Package size	25 KG	25 kg hobbock

Données techniques

θ O min	-30 °C	Température de fonctionnement, min.
θ O max	120 °C	Température de fonctionnement, max.
θ G	75 °C	Température limite supérieure continue
n · d M	500.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon de lithium	Type d'épaississant
	huile minérale	Type d'huile de base
v 40	110 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
v 100	12 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	3	Classe NLGI
	Graisse à usage multiple	Catégorie de graisse
ρ	0,95 kg/dm³	Densité
	Tonnelet 25 kg	Conteneur
≈m	26,6 kg	Poids