

M12 FIR38G2-0

CRICCHETTO $\frac{3}{8}$ " M12 FUEL™

Con una coppia massima fino a 95 Nm e 400 giri al minuto, il cricchetto offre il miglior rapporto tra potenza e velocità per le applicazioni più impegnative

Il design della testa a basso profilo da 19 mm consente un migliore accesso negli spazi ristretti

Il corpo utensile è ergonomicamente ottimizzato per adattarsi comodamente alla mano

Design del grilletto differenziati e intercambiabili consentono di personalizzare il cricchetto in base alle preferenze di ciascun utilizzatore

Controllo e precisione massimi per ogni applicazione grazie al grilletto metallico a velocità variabile

La tecnologia FUEL™ leader del settore, combinata con un design robusto, garantisce massima durata del cricchetto

Il rivestimento gommato resiste ai materiali corrosivi e offre un comfort superiore durante l'utilizzo

La luce LED illumina l'area di lavoro mentre l'indicatore di carica integrato mostra l'autonomia residua

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Dimensioni: 32,4 cm lunghezza totale, 5 cm larghezza parte inferiore, 4,3 cm larghezza parte superiore, 3 cm larghezza testa



REDLITHIUM™



Coppia max (Nm)	95
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.9 (M12 HB2.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498936