

voyant lumineux avec design de bouton-poussoir lumineux, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, jaune,



Nom de marque produit	SIRIUS ACT
Désignation du produit	Voyant lumineux
Version du produit	Élément de commande/signalisation
Désignation type de produit	3SU1

Boîtier

Nombre d'emplacements	1
-----------------------	---

Organe de commande

Exécution de l'organe de commande	Design boutons-poussoirs lumineux
Mode de fonctionnement de l'organe de commande	Touche fixe
Extension produit en option Lampe	Oui
Couleur	
<ul style="list-style-type: none"> de l'organe de commande 	jaune
Matériau de l'organe de commande	matière plastique
Forme de l'organe de commande	rond
Diamètre extérieur de l'organe de commande	29,5 mm

Collerette

Constituant du produit collerette	Oui
Type de la collerette	Standard

Matériau de la collerette	Métal mat
Couleur de la collerette	gris sable

Caractéristiques techniques générales

Indice de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Degré de protection NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Tenue aux chocs <ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 60068-2-27 • pour applications ferroviaires selon EN 61373 	Onde demi-sinus 50g / 11 ms catégorie 1, classe B
Tenue aux vibrations <ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 60068-2-6 • pour applications ferroviaires selon EN 61373 	10 ... 500 Hz : 5g catégorie 1, classe B
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	S
Désignation du matériel selon EN 61346-2	S





Conditions ambiantes

Température ambiante <ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Catégorie d'environnement en service selon CEI 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)

Montage/ fixation/ dimensions

Hauteur	29,5 mm
Largeur	29,5 mm
Forme de la découpe	rond
Diamètre de montage	22,3 mm
Tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
Hauteur de montage	11 mm
Largeur de montage	29,5 mm
Profondeur	24,3 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1031-0AD30-0AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-0AD30-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1031-0AD30-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AD30-0AA0&lang=en



dernière modification :

02-10-2019