

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Product ID: EC13942A2



La Tarjeta Adaptadora Express Card FireWire 1394a (de 2 Puertos) para ordenador portátil, EC13942A2 ofrece una plataforma estable para prácticamente cualquier conexión de dispositivos FireWire 400

Esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire 1394a asegura una operación continua con periféricos conectados a través del puerto FireWire 400 ya que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 400 Mpbs – una solución ideal para conectar dispositivos multimedia equipados con FireWire, editar contenidos multimedia o simplemente transferir grandes volúmenes de datos desde un ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo con conector Fire Wire.

Como beneficio extra, la tarjeta de 2 puertos FireWire incluye un cable FireWire.

Esta tarjeta adaptadora ExpressCard de 2 puertos FireWire 400 IEEE 1394a para ordenador portátil está diseñada para acoplarse a ranuras ExpressCard de 34mm y cuenta con el respaldo de una garantía de por vida de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un portátil desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador con ranura ExpressCard y descargar fotos y videos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto de ExpressCard

Features

- Dos puertos FireWire400 externos con soporte para velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
- Factor de forma 34/ExpressCard de 34mm
- Soporta corriente externa opcional para dispositivos FireWire de alta potencia
- Compatible con los estándares IEEE 1394-1995, 2000, OHCI 1.1
- Compatible con los estándares de la revisión1.0 de ExpressCard
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	2
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VT6315
	Interfaz	FireWire 400 (1394a)
	Tipo de Bus	ExpressCard
	Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
Rendimiento	Tipo y Velocidad	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Conector(es)	Puertos Externos	2 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
	Alimentación de Salida	1A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	H
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~85%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Longitud del Producto	4.5 in [115 mm]
	Peso del Producto	1 oz [29 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [117 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador FireWire ExpressCard 2 Puertos 1 - Cable FireWire 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.