

FLT-SEC-H MPB-3+1 - 桥接件


2910501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910501>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

线桥，用于连接三个FLASHTRAB SEC HYBRID电涌保护器，N/PE放电间隙为适用于TN-S/TT系统的3+1电路。连接间距为17.5 mm，1相，8位，35 mm²横截面，用作中性导体桥接件时具有符合防触电保护要求的稳定塑料外壳。



产品描述

在TN-S/TT系统中建立3+1电路时需要下列产品：230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

商业数据

订货号	2910501
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL116Z
产品关键代码	CL116Z
目录页面	页码34 (C-4-2019)
GTIN	4055626461915
单件重量（含包装）	97.5 g
单件重量（不含包装）	94.07 g
原产地	DE

FLT-SEC-H MPB-3+1 - 桥接件

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910501>



技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
类型	组合桥接件
位数	8

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

相数	1
----	---

连接数据

连接方式	插拔式连接器
刚性导线横截面	33.7 mm ² ... 33.7 mm ²

尺寸

宽度	75 mm
高度	141 mm
深度	2 mm

材料规格

颜色	浅灰 (RAL 7035)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA6.6

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	85 °C
环境温度 (存放/运输)	85 °C

安装

安装类型	插头安装
------	------


FLT-SEC-H MPB-3+1 - 桥接件

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910501>



图纸



3+1回路结构，用于TN-S-TT系统，带有N/PE放电间隙和类型1雷电流保护装置 (FLT-SEC-H)

FLT-SEC-H MPB-3+1 - 桥接件

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910501>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FLT-SEC-H MPB-3+1 - 桥接件

2910501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910501>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn