

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Uscita modulo, versione modulo RJ45 secondo IEC  
60603-7-51, per diametro esterno del filo fino a 1,6 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-XM-RJ45/IDC
Nr.Cat.	<a href="#">8808360000</a>
Versione	Outlet per guide di supporto, Modulo RJ45 EIA/ TIA 568 A, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248505944
CPZ	1 pz.

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 55,9 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -25 °C...+70 °C      Temperatura di magazzino  
 Temperatura di posa

**Downloads**

Certificazione GL Guidelines GL\_Certificate.pdf      Certificazione GOST      POCC DE.ME25.B01411.pdf

**Dati generali**

Cablaggio	secondo EIA/TIA 586-A	Categoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Cicli di inserimento	750	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	IDC	Colore	Grigio chiaro
Descrizione articolo	Modulo RJ45 EIA/TIA 568 A	Diametro di collegamento cavi, flessibile, max.	0,64 mm
Diametro di collegamento cavi, flessibile, min.	0,4 mm	Diametro di collegamento cavi, rigido, max.	0,64 mm
Diametro di collegamento cavi, rigido, min.	0,4 mm	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Diametro isolamento, min.	0,7 mm	Grado di protezione	IP 20
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 26	Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 22
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 26	Struttura	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Tipo di montaggio	TS 35		

**Norme**

Connettori a norma IEC 60603-7-5      N° Certificato (cULus) E316369  
 N° certificato (GERMLLOYD) 33451-06

**Proprietà elettriche**

Carico ammissibile a 50 °C 1 A      PoE PoE+ secondo IEEE 802.3at  
 Resistenza d'isolamento 500 MΩ      Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ  
 Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V DC      Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V DC

**Classificazioni**

ETIM 3.0 EC001264      UNSPSC 43-17-27-10  
 eClass 5.1 27-25-05-04      eClass 6.2 27-25-05-04  
 eClass 7.1 27-25-05-04

**Foglio dati**

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

**Approvazioni**

Approvazioni



ROHS

Conforme

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**