

RUOTA P 125X40/50 CRX SPG X40L

Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini inox.


Serie Supporto INOX40

Supporti serie Inox40 da lamiera inossidabile; girevoli con doppio giro di sfere e protezione 'water resistant'. Finitura: lucidatura.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	125 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		1,410 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	161 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	105x85 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	76x55 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	80x60 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M8
Disassamento	F	42 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		300 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [4013/X](#)

Versione con freno anteriore: [33633FR](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).