

# 快插螺纹接头


## QS-1/8-10

产品代号: 190643

★ 核心产品范围

外螺纹，采用外六角形式。

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸           | 标准                                                                                             |
| 额定尺寸         | 6 mm                                                                                           |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 外表层                                                                                            |
| 装配位置         | 任意                                                                                             |
| 包装数量         | 10                                                                                             |
| 设计结构         | 推/拉原理                                                                                          |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar                                                                                |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 14 bar                                                                               |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水，按照生产商的声明，参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                                                                                  |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                                                                                      |
| 环境温度         | -10 ... 80 °C                                                                                  |
| 海事分类         | 看证书                                                                                            |
| 产品重量         | 21 g                                                                                           |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 R1/8                                                                                       |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 10 mm                                                                                   |
| 释放环的颜色       | 蓝色                                                                                             |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                                                                        |
| 材料信息, 壳体     | 黄铜<br>镀镍                                                                                       |
| 材料信息, 释放环    | POM                                                                                            |
| 材料信息, 管密封    | NBR                                                                                            |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                                                                                      |