

数据表

RS Pro 测试线套件, III 类 1000 V

RS 库存号: 243-2998



特征:

探头

- 标准: EN 61010-031
- 最大接地和测量类别额定电压 (带推入式盖子): IV 类 600V、III 类 1000V
- 不带推入式盖子: II 类 1000V
- 最大额定电流: 10 A
- 舒适把手、安全罩、直角插头
- UL 认证, 双绝缘电线: 长度: 48 in. (1.2m), AWG: 18

鳄鱼夹

- 标准: EN 61010-031
- 最大的接地和测量类别额定电压: III 类 1000V
- 最大额定电流: 10 A
- 滑动式绝缘鳄鱼夹, 适合与测试线探头一起使用