

特点

- 随附灯
- 提供单装置和双装置，4 ft 主体和 5 ft 主体
- 节能高达 40%
- 随附 LED 驱动器

RS Pro 24 W LED 非腐蚀性灯具 板条灯单板条灯，1 个灯，防腐 蚀，1.27 m 长，IP65

RS 库存号：795-9785



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro IP65 LED 表面安装，非腐蚀性配件具有 ABS 基座，聚碳酸酯控制器，不锈钢夹，并随附悬吊耳和不锈钢安装支架。照明配件比传统灯具消耗的能源减少多达 40%，同时减少维护和碳排放。这款非腐蚀性 LED 灯具的理想应用是在高湿度的严苛环境和区域，包括工业区域，车库和车间。

此系列的天花板灯包括：

单板条灯

[7959782](#) - 1 x 40 W LED 非腐蚀性灯配件

[7959785](#) - 1 x 24 W LED 非腐蚀性灯配件

双板条灯

[7959788](#) - 2 x 24 W LED 非腐蚀性灯配件

[7959791](#) - 40 W LED 非腐蚀性灯配件

一般规格

类型	单板条灯
灯的数量	1
色调	冷白色
灯类型	LED
色温	5500K
使用寿命小时数	30000h
防腐蚀	是的
包括 pir	否
应用	天花板灯是一种非常常见的灯具类型、可安装在以下区域的天花板上：工业区域；多层停车场；车间、仓库和工厂；车库
cri	70
可调光	是的

电气规格

功率	24W
----	-----

机械规格

长度	1.270m
宽度	93mm
深度	100mm
流明输出	2660lm

保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

