

VS-09-TI-2EMV - D-SUB EMC内套管

1688476

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688476>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB EMC内套管，与插头外壳VS-09-...配套，外壳尺寸1，屏蔽



商业数据

订货号	1688476
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBC
产品关键代码	ABNCBC
目录页面	页码219 (C-2-2013)
GTIN	4017918876388
单件重量 (含包装)	20.89 g
单件重量 (不含包装)	20.76 g
原产地	DE

VS-09-TI-2EMV - D-SUB EMC内套管

1688476

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688476>



技术数据

产品属性

产品类型	数据连接器 (电缆侧)
应用	EMC 内套管
类型	D-SUB
传感器类型	通用
位数	9
电缆出口	斜角

电气特性

传输介质	铜缆
------	----

连接数据

连接技术	
连接方式	D-SUB

尺寸

宽度	30.5 mm
高度	16.9 mm
长度	63.9 mm

材料规格

颜色	裸金属
外壳材料	金属

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440213
ECLASS-13.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn