



Pushing Performance
Since 1945

har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 02 010 0101 165
规格	har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
浩亭电子目录	https://harting.com/14020100101165

标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	PCB接线端子

版本

接线方式	推入弹式簧笼接线 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式	PCB至电缆
针数	1
包装内容	每卷 750 个

技术参数

导体截面积	0.2 ... 1.5 mm²
导体截面积	AWG 24 ... AWG 16
插针排	1
额定电流	9 A
污染等级	3
传输特性	SPE T1-B Cat. 6A EA 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s
剥线长度	7 mm
极限温度	-40 ... +105 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

绝缘组	I (600 ≤ CTI)
-----	---------------

材料特性

材料(插芯)	聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)	灰色
材料 (插针)	铜合金 弹簧钢
表面 (插针)	Sn 界面端 Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

商业数据

包装尺寸	750
净重	1.267 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140279926
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415