

Scheda dati

Specifiche



Luce pilota rettangolare Ø 16 - IP65 - Verde - LED integrato - 24 V - Connettore

XB6EDV3BP

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6E
Tipo Prodotto	Luce pilota monolitica
Nome Dispositivo	XB6E
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	16 mm
Vendita quantità indivisibile	5
Forma della testa	Rettangolare
Colore capsula o gemma	Verde
Sorgente luminosa	LED integrato
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC polarised

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,006 kg
Categoria di sovratensione	II conforming to IEC 60536
Posizione operativa	Qualunque posizione
Marcatura	CE
connessioni - morsetti	Insulated faston 2,8 x 0,5 mm Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector socket
Coppia di serraggio	0,6...1 Nm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo di segnalazione	Fisso
Assorbimento [A]	10 mA
Durata vita	30000 H

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-10...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	CCC cURus
Resistenza alle vibrazioni	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Confezione 1: peso	12,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	9,000 cm
Confezione 2: larghezza	3,000 cm
Confezione 2: profondità	20,000 cm
Confezione 2: peso	60,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	836,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.