




PRINT ELK LABEL OF PICTOGRAM

i3300

INDUSTRIËLE LABELPRINTER

De BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter is een gebruiksvriendelijke pc-aangestuurde printer.



Hij kan een uitgebreid assortiment van labels en pictogrammen voor veiligheids- en site-identificatie printen, alsook gestante labels voor draad-, product- en laboratoriumidentificatie.

- ▶ Naadloos één kleurlabel
- ▶ Meer dan 50 compatibele labelmaterialen
- ▶ Speciale oplossingen zoals ToughWash-labels en ToughStripe-vloermarkering
- ▶ Duurzame materialen die zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden
- ▶ Automatisch gekalibreerd
- ▶ Labelmaterialen worden automatisch ingesteld
- ▶ Materiaalwissels in 20 seconden

DUURZAAM ONTWERP BIJZONDER GEBRUIKSVRIENDELIJK



**LABELMATERIALEN
AUTOMATISCH WORDEN
GEKALIBREERD EN
INGESTELD**



**SNELLE
MATERIAALWISSEL**



**EENVOUDIGE
VERBINDING
PC-SOFTWARE**

Printer specifications

Printer	
Omschrijving	i3300 industriële labelprinter
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Printsnelheid (mm/sec)	101
Printresolutie (dpi)	300
Geheugencapaciteit	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Afmetingen B x D x L (mm)	240 x 317 x 435
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Perifeer
Gewicht (kg)	5
Garantie	1 jaar

Materiaal	
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Compatibele materialen	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Min. labelbreedte (mm)	6,35
Max. labelbreedte (mm)	107,95
Min. labelhoogte	6,35
Min. linerbreedte (mm)	18,03
Max. linerbreedte (mm)	107,95
Max. printbreedte	101,98
Maximum aantal	3000

Beeldscherm	
Schermbreedte	Lcd-keurentouchscreen
Beeldschermresolutie	320 x 240 pixels
Indicatoren op het scherm	Resterend materiaal, Resterend printlint, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, wifi, Ethernetstatus, Foutmelding, Dataontvangst

Software & aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	Ethernet USB Wi-Fi
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen

Conformiteit	
Goedkeuringen/conformiteit	UL, cUL, CE, RoHS, RCM, KCC, EAC



Printers



Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
149553	i3300-C-EU	i3300 Industriële Labelprinter – EU*
322883	i3300-C-EU-BWS	i3300 industriële labelprinter - EU + Brady Workstation Suite**
149554	i3300-C-EU-WF	i3300 Industriële Labelprinter met wifi – EU*
322887	i3300-C-EU-W-BWS	i3300 industriële labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite**
149556	i3300-300-C-UK-WF	i3300 Industriële Labelprinter met wifi – UK*
322888	i3300-C-UK-W-BWS	i3300 industriële labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite**
149552	i3300-300-C-US-WF	i3300 Industriële Labelprinter met wifi – US*
322889	i3300-C-US-W-BWS	i3300 industriële labelprinter met wifi - US + Brady Workstation Suite**
149555	i3300-300-C-UK	i3300 Industriële Labelprinter – UK*
322884	i3300-C-UK-BWS	i3300 industriële labelprinter - UK + Brady Workstation Suite**
149551	i3300-300-C-US	i3300 Industriële Labelprinter – US*
322885	i3300-C-US-BWS	i3300 industriële labelprinter - US + Brady Workstation Suite**



* **BRADY WORKSTATION BASISONTWERP:** Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.



** **BRADY WORKSTATION GEAVANCEERDE SUITE:** Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

Accessoires

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
036612	Squeegee	Schermbreiniger
120994	B30-TROLLEY	Trolley voor S3100, i3300 -printers
133251	PCK-6	Reinigingskit - thermische transfertprinters
142114	B31-WIPER	Media wiper (5/pak)
142116	B31-CCT	Reinigingsstool voor snijmes voor BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700
999834	Supplies Carrying Case	Draagtas voor materialen

