

Sikringskassett, Lav spenning, 2 A, AC 500 V, 120 kA, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC



Type CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A GG 500V AC
Catalog No. C10G2

EL-Nummer 1600253

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	2
Nominell spenning			AC 500 V
Størrelse			10 x 38 mm
Brukskategori			gL/gG
Bryteevne		kA	120
kan brukes før størrelse/applikasjoner			for industriell bruk for generell bruk
Standard/Godkjennelse			IEC
Form			syndrisk
Standarder/Regulations			IEC 60269-2

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Glassikring (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Størrelse			10 x 38 mm
Merkespenningsområde		Volt	500 - 500
Merkespenning (verdi)			Andre
Spenningstype			AC
Utnyttelsesgrad			GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde		Hertz	45 - 62
Merkestrøm		Amp	2
Med sjokkdetektor			Nei
Utløsningskarakteristikk			Andre
Bryteevne		Kilo-Amp	120