



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Boîte industrielle
Hauteur	116 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	62 mm
Hauteur intérieure	105 mm
Largeur intérieure	65 mm
Profondeur interne	55 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1x corps 1x couvercle 4x vis de capot
Quantité par lot	Lot de 5
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis métalliques
Type de verrou	Étanchéité : plat tournevis vis prisonnière
Pièces amovibles	Cover, par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	ABS
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV DEMKO SEMKO
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 62262
Tenue au feu	650 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Température ambiante pour le stockage	-15...40 °C
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------