

CARACTERÍSTICAS

- El cuerpo está disponible en acero bruñido con óxido negro acabado o acero inoxidable
- Émbolo endurecido
- Material del mando: Termoplástico de alta resistencia a impactos
- Acabado de mando: Mate
- Color estándar: Mando negro
- Se suministra de serie con posición de bloqueo de 90° en el émbolo cuerpo

Émbolo de índice RS Pro M12, 61mm largo

Código RS 237-



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

Descripción del producto ATRIBUTO 1

Estos émbolos retráctiles manuales con resorte de nuestra propia Marca RS Pro están diseñados para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a la fuerza lateral. Al tirar hacia arriba del mango se retrae el pasador del émbolo en el cuerpo.

Especificaciones generales


Tipo	Émbolo de indexado; émbolo de resorte
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Tamaño de rosca	M12x1.5
Aplicaciones	Ideal para aplicaciones donde se necesita posicionamiento de precisión, como cabezales de indexado giratorios. Fijación de elementos ajustables; colocación de piezas de trabajo; enclavamiento de mecanismos
Posición de reposo	Sí

Especificaciones mecánicas

Longitud	61mm
Díámetro de bola	6mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
-------------------------------------	------



Part No.	A	B	C	D	E	Thread size	Plunger diameter (mm)	Body material
237766	21	51	5	17	5	M10x1.0	5	Burnished steel
237788	25	61	6	20	6	M12x1.5	6	Burnished steel
237794	31	76	8	26	7	M16x1.5	8	Burnished steel
237390	21	51	5	17	5	M10x1.0	5	Stainless steel
237401	25	61	6	20	6	M12x1.5	6	Stainless steel
237407	31	76	8	26	7	M16x1.5	8	Stainless steel