

## D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

D-SUB支架，外壳尺寸2，可容纳3个组合插针，孔式插针，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-15-...配套



RoHS

### 关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 179618
GTIN	4017918179618
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNADB

### 技术数据

#### 机械特性

位数	3
插 / 拔周期	≥ 500
连接方式	可容纳组合插针
安装类型	孔
类型	15
外壳尺寸	2
注释类型	订货信息:
注意事项	触点插针必须单独订购，因为其不在插芯的供货范围内。

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

#### 材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	钢，黄色镀铬
接触件载体材料	PBTP

# D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214

## 技术数据

### 材料数据

材料接触表面	镀镍外镀金
--------	-------

### 电气特性

位数	3
----	---


### 标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

## 产品图



### D-SUB插芯

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438

# D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214

## 分类

### ETIM

ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

## 认证

### 认证

#### 认证

UL Recognized / EAC

#### 防爆认证

### 认证详情

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------

## 附件

### 附件

#### 插头外壳

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - 1419710



D-SUB插头外壳, 保护等级: IP20, 标识材料: ABS, 金属镀层, 电缆出口: 直头, 外壳尺寸: 2, 颜色: 裸金属

## D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214

### 附件

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - 1419718



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌压铸，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - 1419725



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌压铸，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-S/DSFL15 - 1419731



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

## D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214

### 附件

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 - 1419757



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

### 浸焊插芯

D-SUB同轴插针 - VS-BU-KX-50-RG178 - 1655496



同轴插针，用于D-SUB组合插芯，带焊杯，孔式，直头，可连接电缆RG -178，镀金

D-SUB同轴插针 - VS-BU-KX-50-RG174 - 1655535



同轴插针，用于D-SUB组合插芯，带焊杯，孔式，直头，可连接电缆RG 174，镀金

D-SUB同轴插针 - VS-BU-KX-50-RG58 - 1655577



同轴插针，用于D-SUB组合插芯，带焊杯，针式，直头，可连接电缆RG 58，镀金

## D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214

### 附件

D-SUB同轴插针 - VS-BU-KX-75-RG179/187 - 1655616



同轴插针，用于D-SUB组合插芯，带焊杯，孔式，直头，可连接电缆RG 179/187，镀金

D-SUB功率型插针 - VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - 1688256



功率型插针，用于D-SUB组合插芯，孔式，带焊杯，直头，额定电流20A，镀金

触点插芯 - VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - 1688272



功率型插针，用于D-SUB组合插芯，孔式，带焊杯，直头，额定电流40A，镀金

### 螺钉触点

D-SUB功率型插针 - VS-BU-SC-2,6 - 1655470



功率型插针，用于D-SUB组合插芯，螺钉连接，孔式，直头，额定电流20A，镀金