



32-105

Gant oléofuge de protection contre les huiles, la graisse et la saleté



Huile



Applications légères

Gants de protection légers offrant durabilité, flexibilité et confort

- Amélioration de la durabilité et de la flexibilité :** Les gants industriels Hynit® 32-105 sont dotés d'une formulation spéciale de nitrile qui associe une excellente résistance à l'abrasion à une superbe flexibilité.
- Protection accrue :** L'imprégnation hydrofuge de ces gants de protection des mains repousse l'huile, la graisse et la saleté.
- Confort élevé :** Ces gants de travail durables sont fabriqués en coton, ce qui garantit leur respirabilité et leur confort.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie minière

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Manipulation de pièces structurelles
- Chargement et déchargement de pièces ou caisses rugueuses
- Assemblage final
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Chargement et expédition de marchandises



32-105


Gant oléofuge de protection contre les huiles, la graisse et la saleté

Principales propriétés

- Formulation spéciale en nitrile :** Excellente durabilité et flexibilité
- Imprégnation hydrofuge :** Résiste à l'huile, à la graisse et à la saleté
- Doublure en tricot interlock :** Assure un confort respirant

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



3111A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
Hynit® 32-105	Finition: Entièrement imprégnée Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Coton, Tricot interlock Modèle de manchette: Coupe française	N/A	6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10	208-237 mm/ 8.18-9.33 pouces	Bleu	12 paires/sachet; 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell