


**GRAE40-XL-NPP-B**

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GRAE...XL-NPP-B

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D SP	80 mm	Diamètre extérieur
B	30,2 mm	Largeur
C 0r	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	1.030 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
≈m	0,62 kg	Poids

Dimensions

C	21 mm	Largeur, bague extérieure
S	11 mm	Distance piste
d 2	49,4 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
C a	6,4 mm	Distance trou de lubrification
d 3	58 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats

facteurs de calcul

f 0	13,6	Facteur de calcul
-----	------	-------------------



Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique