



补充信息

2024-7-8

宽度	140 mm
深度	110 mm
高度	255 mm

环境

符合标准	EN 60947-2 IEC 60947-2
产品认证	CCS[RETURN]CCC[RETURN]IEC
电击保护级别	Class II
IP 保护等级	IP40
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-50...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	34.2 cm
Package 1 Weight	8740 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30.2 cm
Package 2 Width	30.5 cm
Package 2 Length	41.7 cm
Package 2 Weight	17.48 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	104.6 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	112.08 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
无 PVC	是

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



