

FA MCR-HT-D - 显示器

2908735
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908735>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

可直接插入FA MCR-...前置变送器的显示器单元



商业数据

订货号	2908735
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK114Z
产品关键代码	DK114Z
目录页面	页码192 (C-5-2019)
GTIN	4055626363097
单件重量（含包装）	37 g
单件重量（不含包装）	37 g
原产地	DE

FA MCR-HT-D - 显示器



2908735
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908735>

技术数据

产品属性

产品类型	数字显示器
------	-------

输入数据

测量

分辨率	80 x 32 像素
-----	------------

连接数据

连接方式	4位插座
------	------

尺寸

深度	29.7 mm
直径	44 mm

材料规格

颜色	浅灰 (RAL 7035)
----	---------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-30 °C ... 85 °C (-22 °F ... 185 °F)
允许湿度（运行）	无冷凝


认证

CE


证书	CE合规
----	------

认证


To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908735>



EAC
认证ID: RU*DE.*08.B.01861/19



CSA
认证ID: 70107976



FM 批准
认证ID: FM17US0110X

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27210301
ECLASS-12.0	27210192
ECLASS-13.0	27210192

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn