



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 CDS
Type de produit ou équipement	Contacteur de délestage de charge
Nom de l'appareil	CDS
Nombre de canaux	3
Type de contrôle et surveillance	Contrôle de phase indépendant
Description des pôles	3P

Complémentaires

Réglage	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
Puissance consommée en VA maximale	12 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	15 A pour circuit non prioritaire Seuil de courant ajustable entre 5 et 90 A pour circuit prioritaire
Signalisation locale	Indication de délestage de charge : 3 LEDs (jaune)
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm Mural Montage sur panneau
Pas de 9 mm	16
Mode de raccordement	Circuit non prioritaire: borne à vis 2,5...10 mm ² souple Circuit non prioritaire: borne à vis 2,5...10 mm ² rigide Circuit prioritaire: borne à vis 10...35 mm ² souple Circuit prioritaire: borne à vis 10...50 mm ² rigide
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Hauteur	77 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,5 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Couple de serrage	2 N.M circuit non prioritaire : 3,5 N.m circuit prioritaire :
Longueur de dénudage des fils	12 Mm 13 mm

Environnement

Normes	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,7 cm
Poids de l'emballage 1	509,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,65 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------