

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Bailey

Leverandørens adresse: Yvo Hendriks, Everdenberg 21, 4902TT, Oosterhout, The Netherlands

Modelidentifikation: 142447

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	GU4		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	2	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	160 i Smal kegle (90 °)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	1,8	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	35	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	35		
	Dybde	35		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		Ja	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	20
			Farvekoordinater (x og y)	0,380 0,380
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		200	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	38
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		11	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,93		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 09/01/2021



EPREL-registreringsnummer: 733261

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/733261>

Leverandør: Bailey, Electric & Electronics B.V. (Fabrikant)

Websted: www.bailey.nl

Kundeservice:

Navn: Yvo Hendriks

Websted:

E-mail: purchase@bailey.nl

Telefon: +31162472091

Adresse:

Everdenberg 21, 4902TT, Oosterhout, The Netherlands