




AS SC-S-D-PIC TL44



AS SC-S-D-PIC TL44

Sortiment topp-, skarvklämmor & skarvkontakter, 746st delar



Produktegenskaper:

Märkspänning	450 V
Märkström	24-32 A
Transparent	Ja
Antal klämpositioner	2-8 .
Med låsspak	Ja
Lämplig för enkelledare	Ja
Lämplig för flexibel ledare	Ja
Lämplig för mångtrådig ledare	Ja
Färg	Flerfärgad

Mått & Dimensioner:

Diameter kabel	1-4 mm
Ledararea flexibel (mångtrådig) med ändhylsa	0.2-4 mm ²

Ledararea styv (solid, strängad)	0.2-4 mm²
MOQ	1 .
Enhet	st
Nominell ledararea från/till	0.2-4 mm²
Märkspänning	450 V

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
-------------------	----

Compliance:

REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
-------	-------------------------------

Övrig information:

ETIM-Klass	EC000446 - Kopplingsklämma
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Skarv & Toppklämmor - Sortiment
Sökbeskrivning	SORTIMENT, SKH2025MK
Alternativt Artikelnummer	ASSC-S-D-PICTL44

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
MOQ	1 .
Streckkod	733117642701
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	AS SC-S-D-PIC TL44
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.