

# DETALLES DEL PRODUCTO

## ARTÍCULO: [36114](#)



### RUOTA AS 125X40/40 CC S.FISSO M40L/50

#### Serie de ruedas AS

Ruedas con cubo en poliamida 6 con revestimiento en poliuretano colado blando 87 Sh.A.

Rueda con cojinetes a bolas.





#### Serie soporte M40

Soportes medios-pesados M40 en chapa de acero; las orquillas giratorias llevan doble giro de bolas y protección 'water resistant'. Acabado: cincado, blanco.

#### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	D	125 mm
Ancho de bandaje	E	40,0 mm
Diámetro alojamiento cojinetes	s	35 mm
Diámetro del agujero	d	15 mm
Largo externo entre cojinetes	V	38 mm
Peso del artículo		1,020 kg
Largo del cubo	L	40 mm
Altura total	H	162 mm
Dimensiones exteriores de la platina	AxB	105x85 mm
Distancia entres centros	axb	76x55 mm
Distancia entres centros	axb	80x60 mm
Diametro perno de fijación	g	M8
Ancho de la horquilla	U	50 mm
Carga		300 kg



#### Artículos relacionados

Reemplazo de rueda: [35016CC](#)

Versión con proteccion de pié: [36114PP](#)

#### CONSIDERACIONES GENERALES / RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los textos citados y el catálogo completo son disponibles en la versión mas actualizada en nuestro sitio [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Las dimensiones, las descripciones, las características y las ilustraciones tienen un valor genérico y están sujetas a variación sin obligación de aviso previo. Los productos ilustrados no implican necesariamente su disponibilidad en almacén ni nuestra obligación de suministro. Las pruebas efectuadas en la fábrica se refieren a productos originales con accesorios originales: la sustitución de uno de los componentes con otros de diferente origen podría no garantizar los mismos resultados y provoca la caducidad inmediata y automática de toda garantía. **Para usos especiales se aconseja solicitar informaciones a nuestro Servicio Técnico ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).**