

# 操作器

61-  
0040.02

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-0040.0...>

您的产品:

---



## 61-0040.02 操作器

### 安装

安装类型: 面板安装

### 机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

拧紧力矩: 最大 0.5 Nm

重量: 0.008 kg

### 环境条件

IP保护: IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

### 证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### 其他

简述: 操作器, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料, 符合 UL 94 V0, 阻燃

接线图:

