

L型快插式螺纹接头


QSLV-G1/8-6

产品代号: 186138

★ 核心产品范围

360° 可旋转, 外螺纹, 带外六角。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	3.5 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 80 ° C
海事分类	看证书
额定紧固扭矩	7 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	23 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/8
气动连接, 气口 2	用于气管外径 6 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀