




Connecteur à câbler

SSTGH040ZDSFKSK



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	15,4
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 55
Matière du corps		PA 6.6
Matière écrou moleté		zinc, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,34...0,75 mm²; Isolation des fils: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Gaine de câble: Ø 4...7,5 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zinc, nickelé



E11144



Connecteur à câbler

SSTGH040ZDSFKSK

Raccordement

