

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para limpiar y reparar roscas dañadas o corroídas
- La construcción de HSS de las piezas del juego permite un corte fácil y limpio en metales
- Durable y mayor vida útil de la herramienta
- Ofrece todas las herramientas necesarias para el roscado intermedio
- Los machos de roscar se pueden utilizar con una llave giramachos o herramienta eléctrica

Juego de machos de roscar de acanaladura espiral HSS M12 de RS PRO

RS Código RS: 340-6568



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos el juego de machos de roscar para mano con rosca para mano izquierda RS PRO. Este juego de alta calidad incluye todos los equipos y accesorios esenciales necesarios para limpiar o cortar correctamente roscas nuevas en fijaciones, orificios y mucho más. El material HSS (acero de alta velocidad) facilita el corte de materiales más duros con precisión y eficiencia, por lo que este juego es ideal para artesanos profesionales o aplicaciones de ingeniería general y automoción.

Especificaciones

Tamaño de rosca	M12
Tipo	Macho de roscar de acanaladura en espiral
Estándar de rosca	Métrico
Contenido	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Número de piezas	7
Estándar	ISO
Aplicaciones	Aplicaciones y reparación de automoción, talleres de mantenimiento general, bricolaje, reparación de maquinaria

Especificaciones mecánicas

Material	Acero de alta velocidad (HSS)
Tamaño máximo del macho de roscar	M12
Tamaño mínimo del macho de roscar	M3

