

# SACB-4/ 8-M23 - 分线盒



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分线盒，应用：标准，接线方式: M12孔式 塑料，插槽数目: 4，位数: 5，编码: A，插槽类型: 双通道，状态显示: 否，通用; 主电缆连接: M23针式插头连接 90°，屏蔽: 无

## 优势

- 具有模塑外壳和较高的防护等级，能在现场安全使用
- 节省空间：双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器

## 商业数据

订货号	1692802
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF3CBB
产品关键代码	AF3CBB
目录页面	页码114 (PC-2009)
GTIN	4017918177935
单件重量 (含包装)	116.8 g
单件重量 (不含包装)	104.2 g
原产地	DE

## 技术数据

### 说明

组装说明	<b>注意：</b> 在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。
应用说明	在进行调试之前，必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。

### 产品属性

产品类型	分线盒
应用	标准
位数	5
插槽数目	4
编码	A
LED	否

### 电气特性

最大工作电压 $U_{max}$	135 V
额定电压 $U_N$	120 V AC
	120 V DC
总额定电流	12 A
每条路径的最大电流承载能力	2 A
每个槽的电流负载能力	4 A

### 连接数据

#### 导线连接

传感器/执行器连接件系统	M12孔式
带槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩	0.4 Nm

#### 针位分配

插槽/芯 = 导线颜色或连接	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 120 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
1-4 / 5 (PE) = 12	

### 信号处理




# SACB-4/ 8-M23 - 分线盒

1692802


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

## 图纸

尺寸图




示意图



M12插槽，孔式，5芯

示意图




M23针式连接，19芯

# SACB-4/ 8-M23 - 分线盒

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

电路图



# SACB-4/ 8-M23 - 分线盒



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

 <b>cUL认证</b> 认证ID: E118976				
	额定电压 $U_N$	额定电流 $I_N$	接线容量AWG	接线容量 $mm^2$
	120 V	-	22 - 16	-

 <b>UL认证</b> 认证ID: E118976				
	额定电压 $U_N$	额定电流 $I_N$	接线容量AWG	接线容量 $mm^2$
	120 V	-	22 - 16	-

<b>cULus认证</b>				
----------------	--	--	--	--

# SACB-4/ 8-M23 - 分线盒



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

### ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

# SACB-4/ 8-M23 - 分线盒



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1692802>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	2f3d4e88-6468-4d22-b315-233192626ec9

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)