



DWE4057

ES 115MM SLIDE SWITCH GRINDER

Argumentos de Venta

- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- ES No-volt release switch prevents the unit from starting unintentionally when locked on. Switch must be consciously reset before power is delivered
- Caja de escobillas con muelle de presión para mayor duración de la escobilla
- ES Soft start reduces movement of the tool on startup increasing user control
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
- Inducido blindado que alarga la vida del motor

Equipo estándar

- Guarda protectora
- Empuñadura lateral multiposición
- Tuerca interna y externa
- Llave

Especificaciones de garantía

- 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Especificaciones	
Potencia absorbida	800 W
Velocidad sin carga	11800 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1.8 kg
Longitud	270 mm
Alto	80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	9.4 m/s ²