

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - 标识套管



1044245

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044245>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



标识套管，盘卷，黄色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 30000 mm

优势

- 单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
- 不可收缩的无卤素标记套管卷，椭圆形设计，用于标记导线和电缆
- 椭圆形设计和大开口方便快速装配到导线或电缆上。
- 使用切割或打孔单元，可按需要的长度（最长1 m）进行切割或打孔
- 技术成熟并广泛应用于轨道交通行业

商业数据

订货号	1044245
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BGE22F
产品关键代码	BGE22F
目录页面	页码228 (C-3-2019)
GTIN	4055626620923
单件重量 (含包装)	501 g
单件重量 (不含包装)	502 g
原产地	CN

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - 标识套管



1044245

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044245>

技术数据

说明

材料信息	若使用THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLLMASTER 300/600和THERMOMARK E. 300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机处理该材料，则必须采用外部纸架。
------	--

产品属性

产品类型	导线标记
应用领域	铁路工业

标识

标签数	1
标识技术	卷材热转印

尺寸

宽度	9 mm
长度	30 m

外部尺寸

外径	1.6 mm ... 4.8 mm
----	-------------------

文本框

文本框宽度	30000 mm
文本框高度	9 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	聚烯烃
阻燃等级，符合UL 94	V0
基座材料	聚烯烃
材质	无卤素

电缆/电线

电缆外径	1.6 mm ... 4.8 mm
------	-------------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试

用于测定防刮擦能力的刮擦试验	
规格	EN ISO 1518-1:2023 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - 标识套管



1044245

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044245>

规格	DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

规格	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h
规格	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
结果	已通过测试
周期	96 h
测试温度	120 °C

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	EN ISO 22479:2022-06
结果	已通过测试
步骤	方法 B
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 125 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装 , 保存在干燥阴凉处)
储存寿命	5 年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	滑插式
------	-----

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - 标识套管



1044245

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044245>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - 标识套管



1044245

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1044245>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn