

## Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Product ID: VS410HDMIE



Ce commutateur HDMI 4 ports vous permet de connecter au plus quatre périphériques de sortie HDMI à une seule entrée HDMI, supprimant ainsi le besoin de changer manuellement les câbles pour commuter entre les différentes sources vidéo et audio.

Ce commutateur HDMI prend intégralement en charge les connexions de périphérique HDMI 1,3, ainsi que les formats audio de haute définition Dolby Digital TrueHD et DTS-HD high et les résolutions d'écran d'au plus 1080p (tvhd) / 1920x1200 (ordinateur), garantissant ainsi une expérience audio et vidéo d'excellente qualité. Adapté aux connexions de longue distance, le commutateur offre une fonctionnalité d'amélioration du signal pouvant être utilisée avec les connexions de câble de longue distance, il booste le signal HDMI pour offrir une qualité optimale.

Le commutateur offre une solution économique pour connecter plusieurs périphériques de sortie HDMI (lecteurs Blu-Ray, lecteurs DVD, etc.) sur un seul port d'une TV LCD/Plasma haute définition.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Idéal pour les installations de home cinema où aucun port d'entrée n'est disponible sur la télévision actuelle pour assurer le branchement de tous vos appareils.
- Particulièrement adapté aux présentations, aux salons professionnels, aux conférences, aux commerces de détail et aux applications de loisir pour lesquelles de nombreux périphériques source sont requis.
- Utilisé pour les installations murales de vidéo dans les environnements de commerce de détail pour garantir la prise en charge de plusieurs sources d'entrée et faciliter la commutation.
- Parfait pour les bancs d'essai A/D professionnels testant plusieurs appareils.
- Excellente solution pour connecter plusieurs ordinateurs sur un écran et assurer la commutation entre ces derniers.

### Features

- Télécommande conviviale permettant le basculement entre les appareils
- Prise en charge des résolutions TVHD comprises entre 480i et 1080p
- Prise en charge des résolutions de PC comprises entre 640x480 et 1920x1200
- Conformité HDMI® haute vitesse, HDCP 1.1 et DVI 1.0
- Audio Dolby Digital TrueHD et DTS-HD

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Entrée AV	HDMI
	Nombre de ports	4
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
<b>Performance</b>	Bande passante	2.25Gbps (Single Link)
	Intensité de couleur	Deep Color 30/36 bits
	Longueur max. de câble	65.6 ft [20 m]
	Résolutions prises en charge	HDTV - 480i~1080p PC - 640x480~1920x1200
	Spécifications audio	Prise en charge des formats Dolby Digital TrueHD et DTS-HD
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	4 - HDMI (19 broches) Femelle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	5
	Courant de sortie	1A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
	Largeur du produit	4.1 in [104 mm]
	Longueur du produit	9.4 in [240 mm]
	Poids du produit	8.5 oz [241 g]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	21.7 oz [616 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur vidéo HDMI® 1 - Télécommande infrarouge 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU) 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.