

## Han 16HP Direct/B-HSE-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 39 616 0545
规格	Han 16HP Direct/B-HSE-M20
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/19396160545">https://harting.com/19396160545</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® HP Direct B
上壳/底座类型	上壳

### 版本

尺寸	16 B
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	螺钉锁扣

### 技术参数

拧紧力矩 ( 螺栓锁紧 )	4 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP66 IP68 IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653

### 材料特性

材料 ( 上壳/底座 )	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料(密封件)	NBR

## 材料特性

材料 ( 锁扣 )	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 荼
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	CE

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	338 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140182479
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466