




On découpe, on accroche, on serre – et ça fonctionne : Grâce à sa conception solide, le convoyeur à galets St D30 item est la solution de base pour de nombreuses applications. Il est fourni prêt à installer. Le profilé pour convoyeur à galets en tôle d'acier est facile à découper à la longueur voulue. Un grand choix de logements permet de réaliser des voies de transport dans de nombreuses situations de montage et selon un angle libre.

Le convoyeur à galets St D30 utilise des galets à faible friction sur des axes en acier conçus pour une longue durée de vie.

Étendue de la livraison

Profilé du convoyeur à galets, acier zingué
Galets, PP, gris
Axes, acier zingué

Note technique

[0.0.633.91](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.633.91
Couleur	gris semblable RAL 7042
Unité de livraison	1 unité de 4500 mm
Poids	844,0 g/m

Accessoires	
0.0.639.01	Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 65, gris semblable RAL 7042
0.0.642.47	Convoyeur à galets St logement D30
1.1.642.47	Convoyeur à galets St logement D30, acier zingué
0.0.642.46	Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H27
1.1.642.46	Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H27, acier zingué
0.0.647.06	Convoyeur à galets, St, griffe I D30
0.0.647.07	Convoyeur à galets, St, griffe U D30
0.0.647.08	Convoyeur à galets, St, cache d'extrémité
0.0.654.73	Convoyeur à galets St, pince de montage
0.0.652.46	Convoyeur à galets St, logement D30 avec butée H43
0.0.654.75	Convoyeur à galets St, fixation bout à bout
-	Rail de guidage 6 36x26-47, naturel