


PASE55-XL

Palier à semelle

Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	55 mm	Alésage
L	222 mm	Longueur totale
H ₂	124,5 mm	Hauteur
≈m	3,2 kg	Poids

Cotes de montage

J	176 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Largeur (rainure)
N ₁	30 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	63,5 mm	Distance axe arbre
A	60 mm	Largeur (base)
A ₁	35 mm	Largeur (tête)
H ₁	22,5 mm	Hauteur (base)
B ₁	48,4 mm	Largeur totale du collier de blocage
S ₁	36,4 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

ASE11	Corps de palier
GRAE55-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.